

Unbedenklichkeitsbescheinigung

für Umrüstung der Lenker- / Vorbaukombination mit Klemm-Durchmesser 31,8 mm

Die Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass sie bei folgenden Fahrzeugkategorien keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Lenker- / Vorbaukombination mit „Safety Level 6“ hat.


➤ **Geländefahrer (MTB's)** mit einer motorischen Tretunterstützung bis zu einer **Geschwindigkeit von 25 km/h** und einem zulässigen **Gesamtgewicht von max. 140 kg**. Die Kombinationen wurden ausreichend geprüft und erfüllen die Anforderungen gemäß „DIN EN 17404:2022“. Eine Risikoanalyse wurde ebenfalls durchgeführt. Bei Verwendung an einem Fahrzeug im Originalzustand ist dabei keine Gefährdung zu erwarten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Länge der Brems- und Schaltzüge und/oder Leitungen nicht verändert wird und der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs erhalten bleibt.

| Lenkerbügel | | Vorbau | |
|--------------------|--|--|--|
| Art. Nr. | Verkaufsbezeichnung | Art. Nr. | Verkaufsbezeichnung |
| 12406001 | ergotec „FLAT BAR/31,8“ / AL 6061 T6 | 40287001 | ergotec „INTEGRA PERFORMANCE VARIO/31,8 / AL 6061 T6 |
| 12408100; 12408200 | ergotec „FLAT BAR MCI/31,8“ / AL 7050 T76 | 40286001 | ergotec „INTEGRA-PERFORMANCE BK-A/31,8 / AL 6061 T6 |
| 16780001 | ergotec „M-BAR SPORT/31,8“ / AL 6061 T6 | 40286400 | ergotec „INTEGRA-PERFORMANCE SP-C/31,8 / AL 6061 T6 |
| 16761001 | ergotec „LOW RISER BAR/31,8“ / AL 6061 T6 | 40253001 | ergotec „SWELL-XR/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16764000; 16764200 | ergotec „LOW RISER BAR MCI/31,8“ / AL 7050 T76 | 40254001; 40257101 | ergotec „SWELL-X/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16763001 | ergotec „LOW RISER BAR i/31,8“ / AL 6061 T6 | 40254301; 40257201 | ergotec „SWELL-X 70/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16711001; 16712001 | ergotec „RISER BAR 30/31,8“ / AL 6061 T6 | 40255001; 40257001 | ergotec „SWELL-R/31,8“ / AL 2014 T6 |
| 16711001 | ergotec „RISER BAR 30 COMFORT/31,8“ / AL 6061 T6 | 40276001; 40277001 40278001; 40279001 | ergotec „SWELL-RE/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16723001 | ergotec „RISER BAR 50/31,8“ / AL 6061 T6 | 40276701; 40277701 | ergotec „SWELL-RE 70/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16723100 | ergotec „RISER BAR 50 i/31,8“ / AL 6061 T6 | 40278701; 40279701 | |
| 16724001 | ergotec „RISER BAR 50 COMFORT/31,8“ / AL 6061 T6 | 40276791; 40277791 40278791; 40279791 | ergotec „SWELL RE 70 i/31,8 / AL 6061 T6 |
| 16736001 | ergotec „RISER BAR 70/31,8“ / AL 6061 T6 | 40568001 | ergotec „HADDOCK/31,8 / AL 6061 T6 |
| 16705001 | ergotec „RISER BAR 100/31,8 / AL 6061 T6 | 40861001; 40863001 | ergotec „RAY/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16220001 | ergotec „ERGO plus L/31,8“ / AL7050 T6 | 40445101 | ergotec „TEAM SERIES/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16231001 | ergotec „ERGO plus XL/31,8“ / AL7050 T6 | 40480001; 40482001 40484101 | ergotec „PIRANHA 2/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16447001 | ergotec „ERGO plus XXL/31,8“ / AL7050 T6 | 40484801; 40485001 40487001; 40489001 | ergotec „HIGH PIRANHA 2/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 14107001 | ergotec „LADYTOWN/31,8“ / AL 2014 T6 | 40890101; 40891101 40892101 | ergotec „HAKE/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 14107301 | ergotec „LADYTOWN i/31,8“ / AL 2014 T6 | 40090101; 40091101 | ergotec „BARRACUDA i/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 15059001 | ergotec „TREKKING/31,8“ / AL 2014 T6 | 40090301; 40091301 | |
| 15059101 | ergotec „TREKKING i/31,8“ / AL 2014 T6 | 40090501; 40091501 40090601; 40091601 | ergotec „BARRACUDA i SP/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16766001 | ergotec „M-BAR S/31,8“ / AL 6061 T6 | 40095101; 40096101 | ergotec „HIGH BARRACUDA i/31,8“ / AL 6061 T6 |
| 16768001 | ergotec „M-BAR M/31,8“ / AL 6061 T6 | | |
| 16770001 | ergotec „M-BAR L/31,8“ / AL 6061 T6 | | |
| 16768101 | ergotec „M-BAR M i/31,8“ / AL 6061 T6 | | |


Hinweis: Die letzte Ziffer „1“ bezieht sich auf die Verpackung und ist bei OEM-Ware „0“.

Diese Bescheinigung ist nach der Umrüstung dem Kunden auszuhändigen.

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG



Steve Richter, M.A.
Prüfingenieur Testcenter



Rolf G. Häcker
Leiter Produktentwicklung / Mitarbeiter
im Normenausschuss

Gültig nur als Original mit farbiger Humpert-Kopf- und Fußzeile.
Hiermit bestätige ich als Fahrrad-Fachhändler den Umbau gemäß den Montage- und Sicherheitshinweisen der Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG: durchgeführt und die Fahrsicherheit anschließend geprüft zu haben

Stempel/Unterschrift